

- Säuren und Laugen können sicher getrennt voneinander gelagert werden
- zur Lagerung aggressiver, nicht entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510, Gefahrstoffverordnung
- herausnehmbare Auffangwannen aus Kunststoff, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

 **Tablarauszüge inkl. DIBT zugelassener Auffangwannen**

### Säuren und Laugenschränke Typ SL-Plus, mit Fach für Flusssäure

Säuren- und Laugenschränke zur Lagerung aggressiver, nicht entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510, BGI-850-0, Gefahrstoffverordnung. Inklusive separatem Fach für Flusssäure. Flusssäure muß immer separat und unter Verschluss gelagert werden. In Arbeitsräumen muß die Lagerung von Säuren und Laugen in Lagerschränken (z.B. Säure-/Laugenschränken) erfolgen

- Korpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech, RAL 7035 (lichtgrau)
- komplette Schließmechanik außerhalb des Lagerraums montiert
- korrosionsbeständige metallfreie Lüftungskanäle
- abschließbar mit Profilylinder (schließenlagenfähig)

Das Flusssäurefach ist zusätzlich mit dem Piktogramm für akute Toxizität gekennzeichnet



- zusätzliches Einbaufach mit integrierter Auffangwanne aus Polypropylen
- sichere Lagerung von Flusssäure, 1-Liter Gebinde können aufrecht aus dem Fach entnommen werden
- Einbaufach separat abschließbar inkl. Schließzustandsanzeige (Rot/Grün) und Kennzeichnung
- technische Entlüftung vom Einbaufach über die vorhandene Absaugung vom Schrankinnenraum

**NEU**

Bestell-Nr. 266-885-J0



Übersichtliche, getrennte Lagerung von Gefahrstoffen

Ausstattung	3 Tablarauszüge, 1 Flusssäurefach	4 Tablarauszüge, 1 Flusssäurefach	5 Tablarauszüge, 1 Flusssäurefach
Maße außen B x T x H [mm]	603 x 597 x 1965	603 x 597 x 1965	603 x 597 x 1965
Türausführung	1-flügelig	1-flügelig	1-flügelig
Traglast Auszugswanne [kg]	25	25	25
Auffangvolumen Auszugswanne [l]	11	11	11
Gewicht [kg]	147	152	157
Bestellnummer Türanschlag: links	266-878-J0	266-879-J0	266-880-J0
Bestellnummer Türanschlag: rechts	266-881-J0	266-882-J0	266-883-J0

Ausstattung	8 Tablarauszüge, 1 Flusssäurefach	9 Tablarauszüge, 1 Flusssäurefach	10 Tablarauszüge, 1 Flusssäurefach
Maße außen B x T x H [mm]	603 x 1197 x 1965	603 x 1197 x 1965	603 x 1197 x 1965
Türausführung	2-flügelig	2-flügelig	2-flügelig
Traglast Auszugswanne [kg]	25	25	25
Auffangvolumen Auszugswanne [l]	11	11	11
Gewicht [kg]	247	252	262
Bestellnummer Türanschlag: beidseitig	266-884-J0	266-885-J0	266-886-J0