



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 11040 Apparaten steekwagen



Gelast constructie van stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007. Voor het transport van koelkasten, vaatwassers, wasmachines en lichte ovens, rug met rubber bekleed, schep voorzien van antislip. Luchtbanden 260 x 85 mm, naaf met rollager..

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	350
Schepbreedte (mm)	450
Schepdiepte (mm)	150
Totale breedte (mm)	650
Totale hoogte (mm)	1150
Wielen	Lucht
Wielmaat (mm)	260 x 85
Gewicht (kg)	15
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976010526