



Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Produktname	KN
Kurzbezeichnung des Geräts	KNT
Produktkompatibilität	Canalis KNT busbar trunking 100 A
Produkt- oder Komponententyp	Einspeisungseinheit
Stangenmaterial	Aluminium
Nennbetriebsstrom I _e	100 A
[U _e] Betriebsbemessungsspannung	230-500 V
Anzahl Kreise	1
Schutzart	Ohne Schutz
Steuerungstyp	Fernsteuerung
Farbe	Weiß (RAL 9001)

Zusatzmerkmale

Geliefertes Zubehör	Endabdeckung
Montageort	Zentral
Montagemodus	Durch Clips
Montagehalterung	Sammelschiene
Anschlüsse - Klemmen	Öse für 35 mm ² flexibel Öse für 35 mm ² fest
Breite	685 mm
Tiefe	112 mm
Höhe	127 mm
Produktgewicht	2,94 kg
Normen	IEC 61439-6

Montage

Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	11,2 cm
VPE 1 Breite	12,7 cm
VPE 1 Länge	68,5 cm
VPE 1 Gewicht	3,14 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja

RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------