

Bänder für LP 1503 VR

Klett-Schleifband



Zum Vorschleifen von Rohren und Rohrstützen.

Abmessung in mm	Korn	VE	Bestellnummer
600 x 40	P 60	10	284.718
600 x 40	P 120	10	284.726

Klett-Vlies



Zum Nachpolieren von Rohren und Rohrstützen.

Abmessung in mm	Korn	VE	Bestellnummer
600 x 40	A 100	2	281.069
600 x 40	A 180	2	281.077
600 x 40	S 400	2	281.085

Superfinishing-Band



Zum Polieren von Edelstahl auf Hochglanz.

Abmessung in mm	Korn	VE	Bestellnummer
600 x 40	S 1500	2	318.736

Klett-Treibriemen, blau



Zum Schließen und wieder Lösen der verschiedenen Bänder. Einfache Anwendung - ist zugfest bis 10 kg.

Abmessung in mm	VE	Bestellnummer
700 x 30	2	281.050

Zubehör LBS 1105 VE

Schleifarm, 9 mm, spitz



Für extrem enge Stellen. Anwendungsfälle: Keilnähte verschleifen (kleiner Radius), Korrosionsstellen ausschleifen, enge Konturen verschleifen, Kanten entgraten, Treppengeländer schleifen, Nut-Zwischenräume bei Nut- und Federbrettern schleifen.

Abmessung in mm	VE	Bestellnummer
9	1	256.525

Schleifarm, 9 mm, ballig



Für Winkel und enge Stellen. Anwendungsfälle: Keilnähte verschleifen (großer Radius), Kanten entgraten, Treppengeländer schleifen, Nut-Zwischenräume bei Nut- und Federbrettern schleifen.

Abmessung in mm	VE	Bestellnummer
9	1	256.532

Schleifarm, 30 mm, kleine Rolle



Für Kanten und Flächen. Anwendungsfälle: Stumpfnähte verschleifen, Kanten entgraten, Flächen schleifen, entrostet.

Abmessung in mm	VE	Bestellnummer
30	1	255.282

Schleifarm, 30 mm, große Rolle



Für Rohre und Rundungen. Anwendungsfälle: Schweißnähte an Rohren verschleifen, Radien und Übergänge verschleifen, entgraten.

Abmessung in mm	VE	Bestellnummer
30	1	258.888

Schleifband, 4 mm



Endlos, für Schleifarm 9 mm.

Abmessung in mm	Korn	VE	Bestellnummer
533 x 4	P 40	10	303.607
533 x 4	P 60	10	303.615
533 x 4	P 120	10	303.623
533 x 4	P 220	10	303.631

Schleifband, 9 mm



Endlos, für Schleifarm 9 mm.

Abmessung in mm	Korn	VE	Bestellnummer
533 x 9	P 40	10	257.101
533 x 9	P 60	10	257.105
533 x 9	P 120	10	257.102
533 x 9	P 220	10	257.103