

Technisches Datenblatt

Gerband 258

Zellwollgewebe-Klebeband mit PE-Beschichtung


Gerband 258 ist ein universell einsetzbares, feinfädiges Gewebe-Klebeband zum Fixieren von Kabeln, zum farbigen Markieren auf Fußböden, zum Fälzeln in Buchbindereien und zum farbigen Kennzeichnen.

PE-Beschichtung

Haftvermittler

Zellwollgewebe

Naturkautschuk-Kleber



Produktbeschreibung

Träger

- Zellwollgewebe, PE beschichtet
- hochreißfest in Längs- und Querrichtung
- hohe Einreißfestigkeit
- feuchtigkeitsabweisende PE-Beschichtung

Kleber

- klebstarker Naturkautschuk-Kleber
- hohe Oberflächenklebrigkeit (Tack)
- gute Scherfestigkeit
- gute Anfangs- und Dauerklebkraft
- gute Alterungsbeständigkeit

besondere Eigenschaften

- beschriftbar
- rollt leicht ab

Farben

- matt-weiß, schwarz, gelb, rot, grün, grau, blau

Anwendungsbereiche

- universell einsetzbar
- Fixieren von Kabeln
- farbiges Markieren auf Fußböden
- Fälzeln in Buchbindereien
- farbiges Kennzeichnen

Technische Daten

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Gesamtdicke (DIN EN 1942)* | 0,31 mm |
| Reißkraft (DIN EN 14410)* | ≥150 N / 25 mm |
| Reißdehnung (DIN EN 14410) | 7 % bis 10 % |
| Klebkraft (DIN EN 1939)* | ≥5 N / 25 mm |
| Temperaturbereich | -40 °C bis +80 °C |
| Innenkerndurchmesser | 76,5 mm |

*in Anlehnung an die jeweilige DIN

Verarbeitungshinweise

- Verarbeitung bei +5 °C bis +40 °C
- trocken und UV-geschützt bei +5 °C bis +25 °C lagern

Verpackungseinheiten

| | | | | | |
|-------------------|------|----|----|----|----|
| Rollenlänge | 50 m | | | | |
| Bandbreite mm | 19 | 25 | 30 | 38 | 50 |
| Rollen pro Karton | 48 | 36 | 30 | 24 | 18 |

abweichende Verpackungseinheiten auf Anfrage möglich

Weitere technische Angaben über Gerband 258 auf Anfrage.

Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung behalten wir uns vor.

Stand Februar 2017 · ersetzt Ausgabe vom Oktober 2010