

## VARIOfit chariot à plateaux

force 400 kg, avec 2 plateau(x), inclinable, plateau longueur x largeur 1 650 x 650 mm, plateau(x) en treillis, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE

Numéro d'article: 526717



VARIOfit



12 YEARS  
WARRANTY



## VARIOfit Chariot à plateaux

### 2 plateaux avec tablettes en fil

chariot à plateaux

- force 400 kg
- avec 2 plateau(x), inclinable
- plateau longueur x largeur 1 650 x 650 mm
- plateau(x) en treillis
- plateau(x) avec cadre en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier soudée
- hauteur x longueur x largeur 1275 x 1805 x 650 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP
- Ø de roue 200 mm

- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement à billes
- disposition des roues rectangulaire
- 12 années de garantie

## Détails techniques

|                         |                        |                          |   |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|---|
| appareil de manutention | chariot de manutention | pneumatique              | TPE   |
| type de chariot         | chariot à plateaux     | nombre/type de roulettes | 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes |
| longueur de plateau     | 1650 mm                | équipement roue          | roulettes pivotantes avec EasySTOP          |
| largeur de plateau      | 650 mm                 | Ø de roue                | 200 mm                                      |
| hauteur                 | 1275 mm                | roulement                | roulement à billes                          |
| alignement de niveaux   | inclinable             | conducteur d'électricité | non   |
| nombre de plateaux      | 2 pièce                | rabattable               | non   |
| charge                  | 400 kg                 | disposition des roues    | rectangulaire                               |
| matériau plateau(x)     | treillis               | surface                  | finition peinture époxy                     |
| équipement plateau(x)   | cadre en acier         | couleur                  | bleu gentiane // RAL5010                    |
| matériau                | acier                  | exécution couleur        | bleu gentiane // RAL5010                    |
| longueur                | 1805 mm                | garantie                 | 12 années                                   |
| largeur                 | 650 mm                 | Poids                    | 62 kg                                       |
| norme européenne        | non                    |                          |   |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 203082 |  | roues à bandage pneumatique, pour chariot de manutention, bandage air, force 390 kg, diamètre 230 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal                      |
| 526722 |  | Tablette en caillebotis pour chariot à plateaux, longueur x largeur 1570 x 636 mm, le fond est inséré, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 208490 |  | table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables |
| 215911 |  | caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm   |
| 221143 |  | gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9  |
| 221309 |  | gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique  |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 505112 |  | peinture de marquage pour atelier, couleur standard, en RAL1003 jaune de sécurité, capacité 5 l   |
| 505133 |  | ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm   |
| 510925 |  | transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm |
| 528958 |  | organisation du travail, 10 compartiments, hauteur x largeur 1282 x 554 mm, plateau(x) en plastique coloris gris  |