



elasa
Original design VDT+IR



2 Bohrungskennzeichnung

B ohne Nabennut

K mit Nabennut

4 Form

D mit drehbarem Umleggriff

1 3

d ₁	d ₂ H7 Bohrung	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆	d ₇	d ₈	d ₉	b	h	l ₁ -0,5	l ₂ -0,5	l ₃	r
100	10	22	20	25	27	35	54	32	22	5,5	22	49	60	37
125	12	26	24	29	31	44	70	37	25	7	27	58	65	47
160	14	35	33	37	39	55	90	46	27	11	28	64	80	62
200	20	40	38	48,5	50	66	110	51	30	9	31	67	90	78

Ausführung

- Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
 - glasfaserverstärkt
 - temperaturbeständig bis 100 °C
 - schwarz, matt
- Nabenbuchse
Stahl, brüniert
- Deckel, Kunststoff
schwarz, matt
- Umleggriffe
 - Kunststoff, Thermoplast
schwarz, matt
 - Umlegmechanik
Stahl, brüniert
- Nabennut P9 DIN 6885 Blatt 1 → Seite 2078
- Querbohrungen GN 110 → Seite 2080
- ISO-Passungen → Seite 2151
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 2158
- RoHS

Hinweis

Charakteristisch für das Design der Umleggriff-Handräder GN 524.3 ist der matteneloxierte Aluminiumring.

Bei diesen Handrädern ist der Griff in der Bedienstellung arretiert. Zum Umlegen muss er zunächst in Achsrichtung aus dem Konus gezogen werden.

Durch eine Druckfeder wird der Griff in beiden Stellungen gehalten. Beim Ausklappen rastet er selbsttätig wieder ein.

Der Deckel verbirgt Befestigungselemente z. B. Vorlegescheiben, sowie vor- oder zurückstehende Wellen. Zur Montage wird er von Hand eingedrückt. Zur Demontage kann der Deckel durch leichten Druck auf den Deckelrand angehoben und abgenommen werden.

siehe auch...

- Vorlegescheiben GN 184 (zur axialen Befestigung) → Seite 1090
- Umleggriff-Handräder GN 521.3
(Kunststoff, Buchse / Umlegmechanik Stahl) → Seite 260
- Umleggriff-Handräder GN 520.4 (Kunststoff, Duroplast) → Seite 259

Bestellbeispiel

GN 524.3-125-B12-D

1	d ₁
2	Bohrungskennzeichnung
3	d ₂
4	Form