

## Productinformatie

# 64 22 115

## Elektronica-voorsnijtang

DIN ISO 9654



- Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica
- Doorgestoken precisiescharnier
- Soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent
- De polijsting of spiegelpolijsting biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters
- Bladen bijkomend laserverhard, bladhardheid minstens 56 HRC
- Voorsnijtang, mini-snijkant met klein facet
- Kogellager-chroomstaal, oliegehard




### Algemeen

Artikel-nr.	64 22 115
EAN	4003773017806
Kop	spiegelgepolijst
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	70 g
Afmetingen	115 x 69 x 18 mm
Norm	DIN ISO 9654
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 0,8 mm
Kopbreedte (A)	11 mm
Beklengte (B)	20 mm
Bekdikte (scharnier) (D)	6 mm
Meslengte mm (C)	3 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



64 22 115

