



### Hauptmerkmale

Produktbereich	Acti9
Produkt- oder Komponententyp	Unterspannungsauslöser
Kurzbezeichnung des Geräts	MN
[Ie] Betriebsbemessungsstrom	AC-15: 2,2 A bei 415 V AC 50/60 Hz
[Uc] Steuerkreisspannung	380 - 415 V AC 50/60 Hz
Kontrolltyp	Standard
9-mm-Raster	2

### Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Acti 9 (P25M)
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-5-1
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	6 kV entspricht EN/IEC 60947-5-1
Lokale Signalisierung	Aktionsanzeige
Montagemodus	Fixiert
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
Höhe	92 mm
Breite	18 mm
Tiefe	82 mm
Produktgewicht	0,114 kg
Anschlüsse - Klemmen	Klemmenanschluss - 1 Kabel(n) 1...2,5 mm <sup>2</sup> - fest Klemmenanschluss - 1 Kabel(n) 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> - flexibel Klemmenanschluss - 1 Kabel(n) 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> - flexibel mit Aderendhülse Klemmenanschluss - 2 Kabel(n) 1...2,5 mm <sup>2</sup> - fest Klemmenanschluss - 2 Kabel(n) 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> - flexibel Klemmenanschluss - 2 Kabel(n) 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> - flexibel mit Aderendhülse
Anzugsdrehmoment	1,4 Nm

### Montage

Normen	EN/IEC 60947-5-1
Produktzertifizierungen	CEBEC DEMKO FIMKO SEMKO NEMKO
Tropentauglichkeit	2 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Relative Feuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,7 cm
VPE 1 Breite	8,2 cm
VPE 1 Länge	9,2 cm
VPE 1 Gewicht	114,0 g

VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	30
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	3,907 kg

## Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------