


## ISO 4029

entspricht DIN 916

Gewindestifte mit Innensechskant  
und Ringschneide



$t_1$  für I oberhalb der gestrichelten Stufenlinie  
 $t_2$  für I unterhalb der gestrichelten Stufenlinie

Maße	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
s	0,9	1,3	1,5	2	2,5	3	4
$d_{v \max.}$	1	1,2	1,4	2	2,5	3	5
$t_1$	0,8	1,2	1,2	1,5	2	2	3
$t_2$	1,7	2	2	2,5	3	3,5	5

Maße	M 10	M 12	M 14	M 16	M 20	M 24	
s	5	6	6	8	10	12	
$d_{v \max.}$	6	8	9	10	14	16	
$t_1$	4	4,8	5,6	6,4	8	10	
$t_2$	6	8	9	10	12	15	