

## KS Tools KS Tools Universal-Abzieher 3-armig

20-150mm

Artikelnummer: 272664



### Technische Details

max. Druckkraft KN	40	Abziehhaken-Gesamttiefe F	21 mm
Spanntiefe B in mm	85 mm	Abziehhaken-Spitzentiefe E	9 mm
Spindelgröße mm	M14x1,5 x 130	Abziehhaken-Breite G	12 mm
max. Druckkraft Nm	60	Anzahl Abziehhaken	mit 3 Abziehhaken

Außensechskant-Antrieb in mm	17 mm	Drehmoment max Nm	60 Nm
max. Druckkraft t	4	Spannweite A in mm	20 - 150 mm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D	2 mm	Material	Spezial-Werkzeugstahl
Schnellverstellung	nein	Spannweite bis [mm]	150 mm
Spannweite von [mm]	20 mm	Gewicht	1,19 kg

## Dazu passt auch ...

149690		Reifenregal, Anbaufeld für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2000 x 400 mm, für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Feldlast 1200 kg / Fachlast 400 kg, 3 Ebene(n) mit Weitspannholmen, optimiert für eine schonende Reifenlagerung, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
202042		Großvolumen-Müllsack, Inhalt 240 l, Aus 100 µm starkem LDPE, Länge x Breite 1350 x 550 - 650 mm, In blau
221243		Großvolumen-Müllsackständer, 1 Sackhalterung(en) für je 600 l Säcke, Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 800 x 800 mm, Gestell aus Stahl mit Epoxidbeschichtung in blau, Unterbau 4 Lenkrollen
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9
227890		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 43, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaff
234030		KS Tools Profi-Reifenwagen, Tragkraft max. 150kg
234916		KS Tools Universal-Abbrecklingen-Messer 18 mm