

Artikelnummer: 154000

Kurzbeschreibung: Varimobil Kartonagenwagen mit Trennbügeln

Langbeschreibung: Varimobil Kartonagenwagen mit Trennbügeln: Grundrahmen aus Stahl, pulverbeschichtet Schiebebügel 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Blockrollen 3 Einlegeböden im Raster von 50 mm höhenverstellbar, Melamin, lichtgrau, RAL 7035 mit je 2 verschiebbaren Trennbügeln pro Boden, 1 groß und 1 klein
Tragkraft: 250 kg/Wagen Flächentragkraft: 30 kg/Boden Maße: L 1000 x B 500 x H 1650 mm

EAN/GTIN: 4045916000726

