


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 18212-1 Etagenwagen mit Rohrstreben



Baukasten-System: Der Super-Multi-Vario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert. Hochwertige Elastic-Vollgummirollen mit Kugellagernaben ermöglichen hervorragende Handlichkeit und sehr leichten Lauf. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Stirnwände mit vertikalen Rohrstreben im Abstand von ca. 130 mm, 1 Längswand zum Einhängen, ebenfalls mit vertikalen Rohrstreben. 1 fester und 3 lose Böden mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. 1 Seite Siebdruck rutschsicher, die andere Seite glatt. Teilung 100 mm. Tragkraft pro Boden 180 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung, blaugrau "spurlos", Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	1200
Tragkraft Etage (kg)	180
Nutzflächenlänge (mm)	1000
Nutzflächenbreite (mm)	700
Gesamtlänge (mm)	1184
Gesamtbreite (mm)	724
Gesamthöhe (mm)	1583
Etagenhöhen (mm)	283, 688, 1088, 1488
Bereifung	Elastic
Radgröße (mm)	200 x 50
Gewicht (kg)	103
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	8716800000
GTIN	4017976218212