

BS-ROLLEN

Lenkrolle

Traglast 300 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 150 x 50 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 135 x 110 mm

Artikelnummer: 346515



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Transportgeräterolle

Lenkrolle

Lenkrolle

- Traglast 300 kg
- Mit Kunststoff-Bereifung
- bruchsicher
- Durchmesser x Breite 150 x 50 mm
- Naben Länge x Ø 58 x 20 mm
- Schraubloch Abstand 105x75/80 mm, Schraubloch-Ø 11 mm
- Nabe mit Rollenlager
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 135 x 110 mm
- Schwenklager mit Kugellager, Ausladung 48 mm

Technische Details

| | | | |
|---------------|-----------------------|--------------|--------|
| Fördertechnik | Rollen | Fadenschutz | nein |
| Rollentyp | Transportgeräterollen | Gesamthöhe | 190 mm |
| Bauform | Lenkrolle | Nabenlänge | 58 mm |
| Traglast | 300 kg | Nabenbohrung | 20 mm |

| | | | |
|---------------------|-------------|------------------------|--------------|
| Bereifung | Kunststoff | Radbreite | 50 mm |
| Rad-Ø | 150 mm | Ausladung | 48 mm |
| Material Felge | Kunststoff | Lauffläche Eigenschaft | bruchsicher |
| Radlager | Rollenlager | Länge Platte | 135 mm |
| Befestigungselement | Platte | Breite Platte | 110 mm |
| elektrisch leitend | nein | Schraubloch Abstand | 105x75/80 mm |
| Material Gehäuse | Stahl | Schraubloch Ø | 11 mm |
| Schwenklager | Kugellager | Oberfläche Gehäuse | verzinkt |
| Feststeller | ohne | Gewicht | 1,6 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 347744 |  | Rad, Traglast 300 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 150 x 50 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff |
|--------|---|--|

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 400701 |  | Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen |
| 438985 |  | Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm |
| 763068 |  | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen |