



Passive Bauelemente > Widerstände > Widerstände für die Oberflächenmontage

Widerstandstyp: **Leistungswiderstand**Anzahl der Anschlüsse: **2**Paketgrößencode: **0805**Verpackungsmethode: **Auf Bandware**Toleranz für passive Komponenten: **5 %**

Eigenschaften

Produktmerkmale

Produkttyp	Fester Widerstand
Widerstandstyp	Leistungswiderstand
Paketgrößencode	0805
Elementtyp	Dickschicht

Konfigurationsmerkmale

Anzahl der Widerstände	1
------------------------	---

Elektrische Kennwerte

Nennspannung	150 V
Toleranz für passive Komponenten	5 %
Widerstandsklasse	1k Ω – 1M Ω
Widerstandswert	2.2K Ω
Nennleistung	.33 W

Klemmenmerkmale

Anzahl der Anschlüsse	2
Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp	Löten

Abmessungen

Abmessungen der passiven Komponenten	2 x 1.25 x .55 mm
--------------------------------------	-------------------

Verwendungsbedingungen

Temperaturkoeffizient	± 100 ppm/ $^{\circ}\text{C}$
-----------------------	-----------------------------------

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmethode	Auf Bandware
--------------------	--------------

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die [Produktseite auf TE.com](#) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform mit Ausnahmen
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform mit Ausnahmen
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023 (233) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 2022 (223) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogenen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
Lötfähigkeit	Reflow-Löten tauglich bis 260 $^{\circ}\text{C}$

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile



TE Teilnr.: 9-1879510-1
CRGH0805 1% 10K 0.33W



TE Teilnr.: 1-1879502-0
CRGH2512 5% 33K 2W



TE Teilnr.: 1879513-1
CRGH1206 1% 10R 0.5W



TE Teilnr.: 6-1879501-0
CRGH2512 5% 300R 2W



TE Teilnr.: 3-1879523-9
CRGH2512 1% 24R9 2W

Auch serienmäßig | **Neohm CRGH**



Widerstände für die Oberflächenmontage(3661)

Kunden kauften auch diese Produkte



TE Teilnr.:2-2176089-2
RP 1J 0.166W 18K2 0.1% 25PPM 1K RL



TE Teilnr.:8-2176088-5
RP 1J 0.166W 6K81 0.1% 25PPM 1K RL



TE Teilnr.:9-2176088-3
RP 1J 0.166W 8K25 0.1% 25PPM 1K RL



TE Teilnr.:4-1625867-6
RP 1J 0.166W 18R2 0.1% 25PPM 1K RL



TE Teilnr.:4-2176087-9
RP 1J 0.166W 221R 0.1% 25PPM 1K RL



TE Teilnr.:8-2176087-8
RP 1J 0.166W 562R 0.1% 25PPM 1K RL



TE Teilnr.:9-2176087-6
RP 1J 0.166W 681R 0.1% 25PPM 1K RL



TE Teilnr.:4-2176088-8
RP 1J 0.166W 2K74 0.1% 25PPM 1K RL



Dokumente

Produktzeichnungen

[CRGH0805 5% 2K2 0.33W](#)

Englisch

CAD-Dateien

[3D PDF](#)

3D

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_8-1879377-2_BA.2d_dxf.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_8-1879377-2_BA.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_8-1879377-2_BA.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/ Katalogseiten

[1309350_PASSIVE_COMPONENT](#)

Englisch

[High Power Thick Film Chip Resistors](#)

Englisch