

Karosserie- und Spezialwerkzeuge

Karosserie- und Spezialwerkzeug UT 5859 S

Mit patentiertem (Spitznagel) pneumatischen Bohrspindelvorschub für konstanten Anpressdruck

Artikel-Nr. UT 5859 S



Technische Daten



Drehzahl
1800 U/min



Beschleunigung
4,2 m/s²



Schalldruckpegel
76,1 dB (A)



Schalleistungspegel
82,3 dB (A)



Luftverbrauch
2,3 l/s



Druckluftanschluss
1/4 Zoll



Baulänge
260 mm



Gewicht
2,2 kg

Beschreibung

- Mit patentiertem (Spitznagel) pneumatischen Bohrspindelvorschub für konstanten Anpressdruck
- 8 mm Schweißpunktbohrer, abnehmbarer Bügel
- Lieferumfang: Schweißpunktfräser, 3x Schweißpunktbohrer, 1x Wartungsöl, 1x Luftanschluß
- **Drehzahl: 1.800 min-1**

Ähnliche Produkte



