

# PRODUKTDATENBLATT

## CD30

**PROLINE** ●●●○

●●●●●○ Lebensdauer

- Kühler Schnitt durch kühlendes innenliegendes Wachs
- Sehr hohe Standzeit
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Saubere Bohrkante

Die CD30 wurden speziell für den Einsatz auf Winkelschleifern mit M14-Gewinde konzipiert. Das innenliegende Wachs bei kleineren Durchmessern ermöglicht einen kühlen Schnitt und das bei hoher Schnittgeschwindigkeit. Die Gefahr des Splitters des Bohrlochrandes kann so auf ein Minimum reduziert werden. Gleichzeitig überzeugt der CD30 den Anwender mit einer sehr hohen Standzeit.



Typenbezeichnung	CD30
Artikelbezeichnung 1	Fliesenbohrkronen
Artikel-Nr.	303854
GTIN	4011890095379
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,470 kg
Produktabmessung	SET 4-teilig (6, 8, 10, 12 mm)
maximale Drehzahl	11000 U/min
Produktkategorie-Nummer	PK10
Produktkategorie-Text	LD/DG
Verpackungsart	Kunststoffkoffer
Länge Verpackung	190 mm
Breite Verpackung	160 mm
Höhe Verpackung	50 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,470 kg
Zolltarifnummer	82071910
Herkunftsland	CN