

Artikelnummer: 97308

Kurzbeschreibung: Etagewagen, met hoge rand, 2 etages, 25 kg

Langbeschreibung: Etagewagen: Stevige constructie van stalen buis, netjes en stevig gelast. Plateaus van meerlaags, watervast verlijmd mdf. Stalen delen: gepoedercoat, blauw (RAL 5010). Houten delen met beukendecor.

- onderstel: met 2 zwenk- en 2 bokwielen met massief rubber banden en kwaliteitsrollagers. Beide zwenkwielen met vastzetter vlg. EN 1757-3.
- Met 80 mm hoge houten rand, hoeken netjes afgewerkt, met de etages in de sponning verlijmd
- wielen: \varnothing 125 x b 38 mm
- draagvermogen: 150 kg
- laadhoogte: 280/780 mm

