

# Datenblatt Artikel 434704

## Metall-Kraftstoff-Kanister PREMIUM 20 L

mit Schraubverschluss, olivgrün



- mit UN-Zulassung für den Transport von Gefahrgütern
- pulverbeschichtet, E10 geeignet und aus 0,9 mm Stahl hergestellt
- Entleerungszeit minimal dank breitem Entlüftungskanal
- bandverschweißte Griffe sorgen für Festigkeit
- spezielle Bohrungen im Griff ermöglichen Auslaufrohr mit Clip und Schrauben zu befestigen
- hochwertige Innenlackierung schützt vor Rost und Zersetzung des Inhaltes bei längerer Lagerung im gefüllten Zustand
- Schraubverschluss (Gewinde M45x3) aus galvanisiertem Stahl mit geriffelter Oberfläche für rutschfestes Öffnen und Schließen. Integrierter Magnet hält den Verschluss bei Benutzung.
- zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Gefahrkennzeichnungs-Etiketten Art.-Nr. 306100
- separates Zubehör: Auslaufrohre mit Schraubverschluss, Kanisterhalterung Art.-Nr. 435500 und Gefahrkennzeichnungs-Etiketten (306100)
- Zulassungs-Nr.: 3A1/X/250/.../D/BAM 14002-VP  
t=Tiefe=165 mm b=Breite=345 mm h=Höhe=468 mm

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| <b>Best.einheit</b>              | Stück         |
| <b>Kartons pro Lage</b>          | 3             |
| <b>EAN</b>                       | 4007228434675 |
| <b>Volumen m3</b>                | 0             |
| <b>Mindest.Best.</b>             | 5             |
| <b>brutto Kg</b>                 | 4,52          |
| <b>Summe Kartons</b>             | 12            |
| <b>Farbe</b>                     | oliv          |
| <b>netto Kg</b>                  | 4,2           |
| <b>Stück / Palette bzw Kiste</b> | 60            |
| <b>Tiefe</b>                     | 165           |
| <b>VE</b>                        | 5             |
| <b>Breite Pal</b>                | 0,8           |
| <b>Brutto Gewicht Pal Kg</b>     | 272           |
| <b>Btl in Karton</b>             | 0             |
| <b>Länge Pal</b>                 | 1,2           |
| <b>Breite</b>                    | 345           |
| <b>Bruttogewicht VE Kg</b>       | 21            |
| <b>Höhe</b>                      | 468           |
| <b>Höhe Pal</b>                  | 2,022         |
| <b>Lagen</b>                     | 4             |
| <b>Stück / Lage</b>              | 15            |
| <b>Volumen L</b>                 | 20            |
| <b>Zolltarif</b>                 | 73102990      |