

**Artikelnummer:** 97308

**Kurzbeschreibung:** Etagenwagen, m. Hochrand, 2 Etagen, 25 kg

**Langbeschreibung:** Etagenwagen: Diese handlichen Tischwagen sind schmal, formschön, äußerst wendig und stabil. Die Ladeflächen sind aus hochfesten Holzwerkstoffplatten mit Buchedekor umlaufender Rand. Die Wagen sind mit 80 mm hohen Umrandungen aus Holzleisten und je 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager ausgestattet. Beide Lenkrollen mit Radfeststellern gemäß EN 1757-3. Oberfläche: pulverbeschichtet enzianblau (RAL 5010) Tragkraft: 150 kg Räder: 125 x B 38 mm Schiebegriffhöhe: 990 mm Etagenhöhe: 280 / 800 mm Ladefläche (B/L): 475 x 775 mm, Außenmaße (B/L) 500 x 930 mm, Gewicht 25 kg Ladefläche (B/L): 575 x 1000 mm, Außenmaße (B/L) 600 x 1170 mm, Gewicht 31 kg



**EAN/GTIN:** 4250448501515