

ewo Palack-nyomáscsökkentő
elő- és munkanyomás nyomásmérővel

DIN EN ISO 2503

R.sz. 54067 Nyomáscsökkentő **CO₂-höz és argonhoz**, szabályozható 0-30 l.

R.sz. 54068 Nyomáscsökkentő **oxigénhez**, egyfokozatú

R.sz. 54070 Nyomáscsökkentő kengyeles csatlakozással **acetilénhez**.

R.sz. 54072 nyomásszabályozó **nitrogénhez**, egyfokozatú, 10 vagy 20 barig.

R. sz. 54071 Gumi védősapka nyomásmérőhöz, Ø 63 mm, szürke színben.

Szám	54067	54068	54070	54072	
Üzemi nyomás max. bar		10	1,5	10	20
Bemenet	W 21,8 x 1/14 i.	G 3/4 i.	DIN 477 szerinti hidak	W 24,3 x 1/4"i	W 24,3 x 1/4"i
Kimenet	G 1/4 a, T6	G 1/4 a, T6	G 3/8 LH, T8	G 1/4" x LW6	G 1/4" x LW6
Darabár	Kód €	Kód €	Kód €	Kód €	Kód €
	010 112,40	010 85,40	010 88,60	010 117,80	020 150,20
54071 Gumi védősapka	Kód	010			
Darabár	€	2,60			

Term.csop. 560



R.sz. 54067



R.sz. 54068



R.sz. 54070



R.sz. 54072