

Information produit

77 72 115

Pince coupante de côté pour l'électronique

DIN ISO 9654



- Tête pointue miniature, avec petit biseau
- Dureté des tranchants env. 60 HRC
- Pour travaux de coupe délicats, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision
- Forme optimisée pour des sensations plus directes
- Charnière entrepassée robuste et sans jeu
- Double ressort à frottement réduit permettant une ouverture de la pince régulière et sans à-coups
- Le polissage ou polissage miroir associé à la fine couche d'huile, offre une bonne protection contre la rouille, ce qui évite les perturbations dans les circuits électroniques causées par des particules de chrome écaillées
- Tranchants en outre renforcés au laser à une dureté d'au moins 60 HRC
- Les gaines minces remontées au niveau de la tête de la pince assurent un guidage sûr et confortable, même entre le pouce et l'index
- Acier chromé à roulements à billes, trempé à l'huile



Informations générales

Réf.	77 72 115
EAN	4003773040958
Tête	polissage miroir
Poignées	avec gaines bi-matière
Poids	65 g
Dimensions	115 x 66 x 17 mm
Norme	DIN ISO 9654
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Capacités de coupe fil d'acier tendre (diamètre)	Ø 0,3 – 0,8 mm
Longueur de la mâchoire (B)	10,5 mm
Épaisseur de la mâchoire (articulation) (D)	6 mm
Largeur de tête (A)	11 mm

Sous réserve de toute modification technique et erreur.