



TEGERA[®] 295



Entdecke mehr

Professioneller und beliebtester wasserdichter Winterhandschuh für Arbeiten im Freien in Kälte und Nässe. Das ergonomische Design bietet überragenden ganztägigen Komfort und reduziert die Ermüdung der Hand. Die Kombination aus robustem Leder und 40 g Thinsulate™ Technologie macht ihn zum idealen Handschuh für Kälteisolierung bei unterschiedlichsten Arbeiten. EN 388:2016, 2121X EN 511:2006, 121

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Robust
- Warm
- Hervorragendes Fingerspitzengefühl
- Besonders geschmeidig
- Sehr gute Passform
- Guter Griff
- Besonders bequem

EIGENSCHAFTEN

- Verstärkte Finger und Daumen
- Wasserdicht



AQUATHAN[®]

Thinsulate[™]
INSULATION

SCHÜTZT VOR/GEGEN

kontakt mit schmutz, verschleiß, fleischwunden, schürfwunden,
kontakt mit kälte, kontakt mit feuchtigkeit, kontakt mit nässe,
blasen

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

kalte bereiche, nasse bereiche

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

maschinenführer, bauarbeiten, tischlerarbeiten, transportarbeiten,
maschinenführerarbeiten, flughafenarbeiten, reparaturarbeiten

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

transportation, utilities, building and construction, logistics

ART DER ARBEIT

Allround

EIGENSCHAFTEN

TYP Allround Arbeitshandschuhe, Kälteschutz

KATEGORIE Cat. II

HANDFLÄCHE MATERIAL Vollnarben Ziegenleder

OBERHAND-MATERIAL Spandex

FUTTER Dick gefüttert

FUTTERMATERIAL Thinsulate™ 40g

FARBE Weiß, Grau, Blau

PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON 6/60

VERPACKUNGSARTEN Haken mit Anhängeetikett

VERSCHLUSSART Bündchen 360°

CLO INSULATION RATING 0,7 m²·K/W

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG INNENMATERIAL Polyester

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG ZWISCHENMATERIALE

Polyethylen

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG AUSSENMATERIAL Leder,

Elasthan, Polyester, Naturlatex



EN 420:2003
+A1:2009



GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
6	295-6	7340118313061
7	295-7	7340118313092
8	295-8	7392626034181
9	295-9	7392626034198
10	295-10	7392626034204
11	295-11	7392626034211
12	295-12	7392626037281
13	295-13	7340118343785

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com