



LEITUNGSSCHUTZSCHALTER ALLSTROM DC 220V AC
230/400V 10KA,
1POLIG, B, 20A

Abbildung ähnlich

Technische Daten:

Polzahl		1
Anzahl der Teilungseinheiten für Breite		1
Art der Spannung		AC/DC
Schutzart IP		IP20
Auslösecharakteristik-Klasse		B
Energiebegrenzungsklasse		3
Bemessungsschaltvermögen nach IEC AC / kA		10
Versorgungsspannung / bei AC / Bemessungswert	V	400
Strom / bei AC / Bemessungswert	A	20
Gebrauchslage (zulässig)		beliebig
Verlustleistung	W	2,1
Befestigung		Schnellbefestigungssystem
Berührungsschutz		ja
FCKW- und silikonfrei		Ja
Klimabeständigkeit nach IEC 60068-2-30		6 Zyklen
Umweltbedingungen / Schutzart nach DIN EN 60529		IP20, mit angeschlossenen Leitern
Rüttelfestigkeit nach IEC 60068-2-6 / m/s²		60 bei 10 bis 150 Hz
Griffendstellung, plombier		ja

Anschlussklemmen	beidseitig Kombiklemmen
Klemmenanzugsdrehmomente	2,5 bis 3Nm/22.26lb.in
Anschluss / Netzanschluss	beliebig
Anschlussquerschnitte / AWG-Leitungen AWG	14 bis 4AWG
Anschlussquerschnitte / ein- und mehrdrähtig mm²	0,75 bis 35mm ²
Anschlussquerschnitte feindrähtig mit Aderendhülse	0,75 bis 25mm ²
Isolationskoordination Bemessungsisolationsspannung AC / V	250/440
Isolationskoordination Verschmutzungsgrad bei Überspannungskategorie	3/III
Lebensdauer im Mittel bei Bemessungslast / Anzahl der Betätigungen	20000

Weitere Informationen:

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Global Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/mall>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)


<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5SY5120-6/all>


Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5SY5120-6

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

[Datanorm](#) [GAEB81](#) [GAEB83](#) [RTF](#) [TXT](#)





letzte Änderung:

02.07.2010