

PRODUKTDATENBLATT

TASCHENLAMPEN UND GLÜHBIRNCHEN

HAUPTMERKMALE

- Falltesterprobt aus 9m Höhe
- Kopf und Endkappe aus Gummi – schlagabsorbierend und besonders belastbar durch Aluminium-Titan-Legierung
- Erschütterungsresistente Innenkonstruktion, gut geschützter Endkappenschalter
- Ergonomisches Design mit Feldmulde für Daumen
- Entworfen für maximale Haltbarkeit und Einfachheit
- 3 Watt Hochleistungs-LED mit 2 Modi: 140 Lumen und 45 Lumen (energiesparend)
- Batterielaufzeit (Alkali Batterien inkl.): 38 Std. und 85 Std. im Energiesparmodus
- 138m Leuchtweite
- IPX4 wasserresistent
- 3 Jahre Garantie
- Erhältlich ab 01. September 2011



TECHNISCHE DATEN

- Taschenlampen.....1
- Durchmesser (mm).....48
- Höhe (mm).....246
- Gewicht (g).....291
- Batterien.....3 x C
- Gehäuse.....Aluminum, PC, TPR

ZUBEHÖR

PREISDATEN

- Unverbindliche Preisempfehlung.....34,99 €/Stk.

| VERPACKUNG              | BLISTER          | INNENKARTON | MASTERKARTON     | PALETTE          |
|-------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| Breite (mm)             | 150              |             | 347              | 800              |
| Höhe (mm)               | 330              |             | 166              | 1.160            |
| Tiefe (mm)              | 50               |             | 162              | 1.200            |
| Gewicht (g)             | 550              |             | 1.781            |                  |
| VKB-Nr.                 | 18702 101 421    |             |                  |                  |
| EAN                     | 40 08496 68277 5 |             | 40 08496 68278 2 | 40 08496 68279 9 |
| Kleinste Bestelleinheit | 3                |             |                  |                  |