



**VARDAflex Eco CRI90 - 5 M-Rolle  
Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 4000K**  
Artikel-Nr.: 82418

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung · · alle 100 mm / 7 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 350 · LED Abstand: 14,28 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >90 · Lichtstrom pro Meter: 418 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 4,8 W · Lebensdauer L70B50: >= 36.000 h · Energieeffizienzklasse: G · LxBxH in mm: 5.000 x 8 x 2 · · Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen (optional). · Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle

**TECHNISCHE DATEN**

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094824185
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	5000.00 mm
Breite	8.00 mm
Höhe	2.00 mm
LED Farbcode	NW ca. 4000 K
Lichtstrom pro Leuchte	2090.00 lm
Lichtstrom pro LED	5.97 lm
Leuchte	Inklusive LED





## VARDAflex Eco CRI90 - 5 M-Rolle Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 4000K Artikel-Nr.: 82418

### TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	24 W
Strom	1.000 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	350
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	70
Länge der Abschnitte	100.00 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_G
CRI	≥ 90
Lebensdauer L70B50	36.000 h





**VARDAflex Eco CRI90 - 5 M-Rolle**  
**Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 4000K**  
Artikel-Nr.: 82418

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

