

## AXOR Edge

### Thermostat HighFlow Unterputz - Diamantschliff

Oberfläche: **Polished Red Gold** Artikelnummer: **46741300**



#### Merkmale

- Thermostatkartusche
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 59 l/min
- Durchflussmenge oberer Abgang: 42 l/min
- Durchflussmenge unterer Abgang: 42 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- Schalldämpfer
- Anschlussart: Grundkörper
- DVGW NW-6509BQ0587
- P-IX 29611/II

#### Technologie




#### Zertifikate / Nachhaltigkeit



#### Produktabbildung



#### Maßzeichnung



**AXOR Edge**  
**Thermostat HighFlow Unterputz - Diamantschliff**  
 Oberfläche: **Polished Red Gold** Artikelnummer: **46741300**



## Durchflussdiagramm

