

## Gasflaschenschränke Typ FGF

- geeignet zur Außenaufstellung
- komplett feuerverzinkte, stabile Konstruktion
- ideal zur Lagerung von Propangasflaschen durch serienmäßig mitgelieferten Zwischenboden
- wirksame Durchlüftung des Schrankes durch Seitenwände und Türen mit Lochblech-Charakteristik gemäß TRGS 510
- Schutz vor Diebstahl und unbefugter Benutzung durch Griffzylinderschloss
- Kennzeichnung mit Warnsymbol
- zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung



Gasflaschenschrank Typ FGF 801



Gasflaschenschrank Typ FGF 1602

Typ	FGF 801	FGF 1602
Lagerkapazität Gasflaschen à 11 kg	10	20
Lagerkapazität alternativ Gasflaschen à 33 kg	4	9
Maße außen B x T x H [mm]	840 x 690 x 1485	1680 x 690 x 1485
Türausführung	1-flügelig	2-flügelig
Bestellnummer Türanschlag: links	116-957-J9	–
Bestellnummer Türanschlag: rechts	116-958-J9	–
Bestellnummer Türanschlag: beidseitig	–	116-959-J9

## Gasflaschenschrank Typ ST

- zur Außenaufstellung
- komplett feuerverzinkte, stabile Konstruktion
- ideal zur Lagerung von Propangasflaschen
- wirksame Durchlüftung des Schrankes durch Luftspalten im Türbereich gemäß TRGS 510
- Schutz vor Diebstahl und unbefugter Benutzung durch Vierkantschloss
- Kennzeichnung mit Warnsymbol
- zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung



Gasflaschenschrank Typ ST 10



Gasflaschenschrank Typ ST 23

Typ	ST 10	ST 20	ST 23	ST 40
Lagerkapazität	Gasflaschen à 11 kg	Gasflaschen à 11 kg	Gasflaschen à 33 kg	Gasflaschen à 33 kg
Anzahl	1	2	2	4
Maße außen B x T x H [mm]	460 x 400 x 750	840 x 400 x 750	840 x 400 x 1485	1680 x 400 x 1485
Türausführung	1-flügelig	1-flügelig	1-flügelig	2-flügelig
Bestellnummer	116-960-J9	116-961-J9	125-056-J9	116-962-J9