

**Artikelnummer**      **GTIN**  
 EP10424687            4015120424687



## Technische gegevens

### ALGEMEEN

Apparaatcategorie	Bewegingsmelder
Productinformatie	Let op de Verklaring installatieautomaat in het downloadgedeelte van het product.
Gebruikersinterface	IR-afstandsbediening met "blue mode"-technologie
Op afstand te bedienen	✓
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Bijzondere productinformatie	Configuratie alleen mogelijk via ESY-Pen in combinatie met ESY-app of afstandsbediening.

### BEVESTIGING

Montagevariant	Plafondinbouw
Montageplaats	Plafond
Inbouwmaat	Inbouwdiepte: 300 mm, Ø 68 mm
Type aansluiting	Stekker
Connector	WAGO WINSTA® MIDI Cod. A/S
Aantal contacten	3
Lengte aansluitkabel	2 m

### BEHUIZING

Afmetingen	Hoogte/diepte 76,5 mm, Ø 94 mm
Gewicht	353 g
Materiaal	UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Beschermingsgraad	IP20
Toegestane omgevingstemperatuur	0 °C...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 – 93 %, niet condenserend
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9010

## Productbeschrijving

- Design-bewegingsmelder, bereik ca. 8 m in Ø
- 1 kanaal, schakelen, met nuldoorgangsschakeling geoptimaliseerd voor LED-lichten
- Master/slave (parallelschakeling)
- Vlakke optiek met design-afdekkingen van kunststof: rond, wit - variabel uitwisselbaar (als alternatief: glas, vierkant, zwart)

### Biedt speciale productfuncties zoals:

- Nuldoorgangsschakeling
- Eenvoudige parametrisering, bediening op afstand en documenteren met ESY-pen en ESY-app

### ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	ON/OFF
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	230 V ~ / 50 Hz
Inschakelstroom	78 A / 5 ms
Opgenomen vermogen	0,3 W

### SENSOREN

Detectiehoek	360°
Detectieafstand schuin	Ø 8 m
Detectieafstand frontaal	Ø 6 m
Detectiebereik	tot 50 m <sup>2</sup>
Aanbevolen Montagehoogte	2,5 m
Max. Aanbevolen Montagehoogte	5 m
Lichtmeting	menglicht
Helderheidswaarde	5 - 2000 lx

### KANALEN (VERLICHTING / HVAC)

Aantal verlichtingskanalen	1
Impulsgeveringang verlichting	1
Impulsgeveringang HVAC	–
Aantal parallel te schakelen melders	10
Slave-ingang	–
Modus	Halfautomatisch, Volautomatisch
Constante lichtregeling	–
Nalooptijd kanaal 1	60 s - 30 min
Kanaal	C1 Verlichting
Functie	schakelen
Schakelvermogen	230 V/50 Hz

**Artikelnummer**      **GTIN**  
 EP10424687            4015120424687

2300 W/10 A (cos phi = 1)  
 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)  
 600 W LED

Schakelcontact            maakcontact / potentiaalvoerend

Impulsgeveringang	✓
Impulsfunctie	✓
nalooptijd	60 s...30 min (stapsgewijs verstelbaar)

## Fabrieksinstelling

**ALGEMEEN**


Gevoeligheid	100 %
--------------	-------

**KANALEN (VERLICHTING / HVAC)**


Kanaal	C1 Verlichting
--------	----------------

Bedrijfsmodus	Volautomatisch
Instelwaarde helderheid / schakeldrempel	100 lx
Nalooptijd	5 min

## Maattekening




## Detectiehoek



## Detectieafstand

Dwars (A)	Ø 8 m
Frontaal (B)	Ø 6 m



Standardschema met optionele aansturing via maakcontact en parallelschakeling van max. 8 apparaten

## Gedetailleerde productbeschrijving

Artikelnummer	GTIN
EP10424687	4015120424687

- Design-bewegingsmelder, bereik ca. 8 m in  $\emptyset$
- 1 kanaal, schakelen, met nuldoorgangsschakeling geoptimaliseerd voor LED-lichten
- Master/slave (parallelschakeling)
- Vlakke optiek met design-afdekkingen van kunststof: rond, wit - variabel uitwisselbaar (als alternatief: glas, vierkant, zwart)
- Inbouw en plafondinbouw (met toebehoren)
- Impulsgeveringang
- 2,0 m voorgeconfectioneerde WAGO WINSTA® toevoer- en afvoerleiding