

UNIVERSAL-Lötfett

Kat.-Nr. 0067

Pastenförmiges Flussmittel zum Löten von Schwermetallen

Typ 3.1.2.C gem. ISO 9454



Dieses universelle Flussmittel zum Weichlöten von Schwermetallen wurde in den Laboratorien der Firma EMIL OTTO entwickelt und wird seit vielen Jahren weltweit erfolgreich verarbeitet.

Die ausgezeichnete Aktivität dieses Produktes wird durch die beinhalteten Metallchloride erreicht. Als Bindemittel enthält dieses Flussmittel Mineralfette höchster Reinheit sowie speziell darauf abgestimmte Emulgatoren.

UNIVERSAL-Lötfett, Kat.-Nr. 0067 ist frei von Ammoniumchlorid und daher besonders für die Installation von Kupferfittings zu empfehlen.

Hinweise für die Anwendung:

Das UNIVERSAL-Lötfett wird in geringer Menge an der zu lötenden Stelle aufgetragen. Folgend wird die Lötstelle mittels LötKolben, durch Heissluft- oder Flammlötgerät erhitzt und das Lot zugeführt.

Nach dem Lötprozess müssen die Flussmittelrückstände entfernt werden.

Liefergebilde:

Dosen mit 50 ml (VPE = 60 Dosen im Karton)
100 ml (VPE = 27 Dosen im Karton)
250 ml (VPE = 40 Dosen im Karton)



EMIL OTTO

Flux- und Oberflächentechnik GmbH
D-65346 Eltville – Eltviller Landstr. 22

Tel.: +49 (0)6123 / 70 46 0 – Fax: +49 (0)6123 / 70 46 15



Die in unseren Beschreibungen genannten Daten sind typische Werte. Sie dienen zu Ihrer Information, stellen aber keine Spezifikationen dar. Anwendungstechnische Hinweise sind unverbindlich und befreien unsere Kunden nicht von einer eigenen Prüfung unserer Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren oder Zwecke. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass unsere genannten Produkte wie folgt hergestellt werden: Hartlote gem. DIN EN 1044, Hartlötflussmittel gem. DIN EN 1045, Weichlote gem. DIN EN 29453 und Weichlötflussmittel gem. DIN EN 29454.