

Serie 1012/E

- Internationaler Standard für 75 mil Applikationen
- Kontaktierung bestückter Leiterplatten
- Große Auswahl an Tastkopfformen

Mechanische Daten

Rastermaß	1.91 mm/75 mil
Maximaler Hub	6.40 mm
Arbeitshub	4.30 mm
Federvorspannung	0.20/0.30/0.40/ 0.50/0.70 N
Federkraft bei Arbeitshub	0.60/1.00/1.50/ 2.00/2.80 N





























Elektrische Werte


Maximale Strombelastung	3.0 - 4.0 A
Typischer Durchgangswiderstand	<= 20 mOhm

Werkstoffe

Gehäuse	Bronze, vergoldet
Feder	Federstahl, vergoldet
Kolben	Stahl/CuBe
Hülse	Bronze, vergoldet

Tastkopfform · Durchmesser · Oberfläche

				
A	B	BD	BST1	BST2
1.20C Au	0.64 Au	0.61C Au	0.64 Au	0.64 Au
				
C	CS1	D	D	D3
1.00 Au 1.20 Au	1.30C Au/HTK	0.50C Au	0.64C Au	0.50C Au
				
F	G	H	H	H1
0.90C Au	1.15 Au	0.64 Au	1.00 Au/1.20 Au	0.64 Au
				
K	M1	M6	N	Q
1.20 Au	1.20 Au	1.30 Au	0.50 Au	0.50 Au
				
Q	Q	Q8	V	V1
0.64 Au	0.80 Au 1.00 Au 1.15 Au	1.20 Au	0.64 Au	0.64 Au
				
V1	V5	VL2		
0.80 Au	0.64 Au	0.64 Au		



Hülsen siehe Seite 45

Bestellbeispiel

1012/E - C - 1.5 N - Au - 1.0C

1 2 3 4 5 6

1. Serie 2. Kopfform 3. Kontaktdruck 4. Tastkopfveredelung 5. Kopfdurchmesser 6. Tastkopfmaterial (nur bei CuBe)