




Hauptmerkmale

Produktbereich	Modicon X80
Zubehör / Teiletyp	Modulträger



Zusatzmerkmale

Anzahl der Steckplätze	6 X-Bus + Ethernet
Produktkompatibilität	Modul für Spezialapplikationen BMX-Prozessor E/A-Modul BME-Prozessor BMXCPS4002
Leistungsaufnahme in W	191 MW 3,3 V DC 3,6 W 24 V DC
Elektrische Verbindung	1 Stecker (XBE) Expansionsmodul
Befestigung	Mit 4 Schrauben - Durchmesser: 4,32...6,35 mm, Montage in Schalttafel Durch 4 M6 Schrauben, Montage in Platte Durch Clips, Montage in 35 mm symmetrische DIN-Schiene
Leistungsaufnahme	152 mA bei 24 V DC 58 mA bei 3,3 V DC
MTBF Zuverlässigkeit	201000 H
Produktgewicht	1,02 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...60 °C
Relative Feuchtigkeit	5...95 % ohne Kondensation
Richtlinien	2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,700 cm
VPE 1 Breite	15,200 cm
VPE 1 Länge	45,600 cm
VPE 1 Gewicht	1,011 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	9
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm

VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	10,010 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------