

Scangrip Handleuchte MAG PRO

Leuchtmittel: COB-LED, Lichtstrom
600 Lumen

Artikelnummer: 235380



Handleuchte

- Höhe x Breite x Tiefe 43 x 62 x 261 mm
- Leuchtmittel: COB-LED
- Energieeffizienzklasse A
- Lichtstrom 600 Lumen
- Leuchtdauer 15 h
- Im Bereich 10 - 100 % dimmbar
- Bis 180° schwenkbar, integrierter Magnet und Haken zur Befestigung
- Display digital, mit Batterieanzeige
- Schutzart IP54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
- 3 Jahre Garantie




Technische Details

Werkzeugtyp Zubehör

Höhe 43 mm

Leuchtmitteltyp	COB-LED	Breite	62 mm
Energieeffizienzklasse	A	Tiefe	261 mm
Leuchtdauer	15 h	IP Schutzart	54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
Lichtstrom	600 Lumen	Garantie	3 Jahre
dimmbar	ja	WEEE-Registrierungsnummer	DE24837723
Anzeige	digital, mit Batterieanzeige	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Leuchtenkopf Funktion	Bis 180° schwenkbar, integrierter Magnet und Haken zur Befestigung	Marke laut EAR-Register	Scangrip
Leuchte Funktion	Im Bereich 10 - 100 % dimmbar	Gewicht	0,48 kg

Dazu passt auch ...

218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung
221330		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung
227891		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 44, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft