

Halogen-Metaldampf Lampe 132mm, RX7s 150W 3200K Ra70 12000Lm

Artikel-Nr. 82072



www.sh-licht.de

Lampenleistung:	150 W
Lampenspannung:	95 - 95 V
Lichtstrom:	12000 lm
Sockel:	RX7s-24
UV-Schutz:	Ja
Farbwiedergabestufe:	70-79 (Klasse 2A)
Farbtemperatur:	3200 K
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:	warm <3300 K
Lampenlichtausbeute:	80 lm/W
Lampenform:	Röhre, zweiseitig gesockelt
Brennmaterial:	Quarz
Brennstellung:	h45
Durchmesser:	22 mm
Gesamtlänge:	132 mm
Externes Zündgerät erforderlich:	Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:	Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:	Ja
Solariumlampe:	Nein
Farbe:	ohne
Ausführung:	klar
Energieeffizienzklasse:	A
Mittlere Nennlebensdauer:	8000 h

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Halogen-Metaldampf Lampe 132mm Höhe Helligkeit, hohe Qualität weißes und farbiges Licht mit guter Farbwiedergabe, hervorragende Farbkonsistenz und Energieeffizienz machen diese Lampen besonders geeignet für den Einzelhandel und gewerbliche Innenräume. Lampen mit UVC-Funktion sind optimal für Museen und Einzelhandel Umgebungen, in denen UV-Kontrolle wichtig ist.

Energieeffizienzklasse: A
 Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 165
 Quecksilbergehalt (mg): 14.5
 Zündzeit/Startzeit (s): 180
 Farbwiedergabeindex (Ra): 70
 Lebensdauer (h): 8000

Letzte Aktualisierung am: 18.12.2014 14:29:40

