




## NUMINOS® SPOT XL PHASE

Deckenaufbauleuchte weiß / schwarz 36W 2700K 36°

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® SPOT XL PHASE Indoor Deckenaufbauleuchte LED, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen oder setzen das Spotlight für die punktuelle Beleuchtung ein. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 36 Watt, Lichtstärke von 3250 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?



### TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006087
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	900 mA
Schutzklasse	I
Wattage	36 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	35 °C
Höhe Einschaltstrom	4.64 A
Dauer Einschaltstrom	224 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.02
Lumen	3250 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	36 °
Farbe	weiß
CRI	90
UGR ≤	19

## Lichtquelle

791857	
--------	---

<b>LXXBXX Daten</b>	L80B50
<b>Lebensdauer</b>	50000 h
<b>Risikogruppe</b>	1
<b>Länge</b>	25.8 cm
<b>Höhe</b>	20 cm
<b>Durchmesser</b>	12 cm
<b>Nettogewicht</b>	1.7 kg
<b>Bruttogewicht</b>	2.15 kg
<b>BIG WHITE Seite</b>	101