


## Technisches Datenblatt

# 89307

Axiallager

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Abmessung 93er Reihe

### Anzeigen



### Technische Eigenschaften

<b>d</b>	35 mm
<b>D</b>	68 mm
<b>d1</b>	68 mm
<b>D1</b>	37 mm
<b>T</b>	20 mm
<b>Dc1</b>	35 mm
<b>Dc</b>	68 mm
<b>Dw</b>	6 mm
<b>Lw</b>	6 mm
<b>rs min</b>	1 mm
<b>Référence cage à rouleaux</b>	K89307
<b>Référence rondelle d'appui BI WS</b>	WS89307
<b>Référence rondelle d'appui BE GS</b>	GS89307
<b>Ea</b>	64,4 mm
<b>Eb</b>	40 mm
<b>Masse</b>	0,36 kg
<b>Poids cage à rouleaux</b>	0,06 kg
<b>Poids rondelle d'appui WS</b>	0,15 kg
<b>Poids rondelle d'appui GS</b>	0,15 kg
<b>Marke</b>	NTN

## Produktleistung

<b>Ca</b>	66,5 kN
<b>C0a</b>	214 kN
<b>Nlim (Fett)</b>	1.200 U/min
<b>Nlim (Öl)</b>	4.600 U/min
<b>Min Betriebstemperatur, Tmin</b>	-20 °C
<b>Max Betriebstemperatur, Tmax</b>	120 °C
<b>Käfig charakteristische Frequenz, FTF</b>	0,5 Hz
<b>Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO</b>	8,7 Hz
<b>Außenring charakteristische Frequenz, BPFO</b>	7,5 Hz
<b>Innenring charakteristische Frequenz, BPFI</b>	7,5 Hz

## Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

<b>da min</b>	64 mm
<b>Db max</b>	40 mm
<b>ras max</b>	1 mm