


# Dokumentation

## ***Rückschlagventile Messing - Typ RUCK ... i, RUCK ... A -***



## 1. Inhalt

1. Inhalt	1
2. Artikelnummern und technische Daten	1
3. Einbau	1
4. Abmessungen / Schnittzeichnung	1

## 2. Artikelnummern und technische Daten

### Rückschlagventile Messing

PN 16




Werkstoffe: Gehäuse: Messing, Feder: Edelstahl, Dichtung: FKM, Ventil: Messing

Temperaturbereich: -25°C bis max. +180°C (G 3/4" & G 1": -10°C bis max. +180°C)

Einsatzbereich: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und flüssige nicht aggressive Medien, Mineralöle, Druckluft

Typ	Innengewinde	L	Typ	Außengewinde	L	G	SW	Öffnungsdruck (ca.)
RUCK 14 i		53	RUCK 14 A		54	G 1/4"	19	0,4 bar
RUCK 38 i		54	RUCK 38 A		53	G 3/8"	19	0,4 bar
RUCK 12 i		63	RUCK 12 A		68	G 1/2"	24	0,4 bar
RUCK 34 i		58	RUCK 34 A		77	G 3/4"	36	0,1 bar
RUCK 10 i		68	RUCK 10 A		84	G 1"	46	0,1 bar



## 3. Einbau

Einbaulage: beliebig (waagrechter Einbau bevorzugt)

Durchflussrichtung: Pfeil beachten

## 4. Abmessungen / Schnittzeichnung

