

Ausstattung

- **Turbo-Kehrsystem = doppelte Kehrleistung**
Das Tellerbesen-System wird durch eine dahinterliegende Feinschmutz-Kehrwalze erweitert. Dadurch wird bei jeder Überfahrt zweifach gekehrt.
- **iSweep:** Formschlüssige Konstruktion und selbstschmierende Materialien sorgen für erhöhte Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Antriebskupplung. Zusätzlich schmutzgeschütztes Getriebe.
- **Akku-Antrieb:** Motoren treiben die Tellerbesen und die Feinschmutzwalze an - nicht mehr schieben – nur noch führen! LEDs zeigen den Ladezustand an.
- Die **seitliche Führungsrolle** ermöglicht randnahes Kehren entlang von Randsteinen oder Wänden und schützt sowohl diese Flächen als auch die Maschine vor Beschädigungen oder Kratzern.
- Durch die überstehenden Tellerbesen und den **einstellbaren Niederhalter**, der die Borsten zusätzlich nach unten drückt, kehrt man Schmutz aus jeder Ecke.
- **Bürsten-Höhenverstellung:** Stufenlos für optimale Reinigungsleistung auf unterschiedlichen Böden.
- Der **Schiebegriff** kann je nach Körpergröße des Bedieners entweder mit dem ergonomisch abgewinkelten Griffbereich nach oben oder unten montiert werden – ohne Werkzeug.
- **Staubreduziertes Kehren:** 2 Spezialfilter und flexible Dichtlippen reduzieren die Staubentwicklung.
- Hochwertige langlebige Tellerbesen: **4 Jahre Garantie auf den Bürstenverschleiß.**
- Platzsparende Lagerung
- Separates Ladegerät (Netzteil) im Lieferumfang

Technische Daten

Arbeitsprinzip	Turbo - Kehrsystem
Bürstenantrieb	Elektrisch oder manuell
Kehrbreite	77 cm
Behältervolumen	50 Liter
Kehrleistung	3.600 m ² /h
Gewicht	20,2 kg
Akku-Antrieb	
Akkutyp	12 V, 12 Ah, Blei-Gel (Lead Acid)
Laufzeit	ca. 90 Min.
Ladezeit	ca. 7 Std.
Überlastschutz und Schutz vor Tiefentladung	Ja, elektronisch

Anwendungsbereiche

Für den regelmäßigen professionellen Einsatz für größere Flächen bis zu 2.500 m². Für Hausverwaltungen, Reinigungsdienstleister, Tankstellen, Werkstätten, Parkplätze, Hof, Lager und Fertigungshallen. Perfekt auch zur Reinigung an Hanglagen.

