

## Moravia poteaux de voirie MORION

forme rond, hauteur x diamètre 1030 x 60 mm, en acier galvanisé à chaud avec laquage en blanc/rouge, à visser à la main, à cheviller

Numéro d'article: 148968

**MORAVIA**  
kompetent und fair



## Moravia Poteaux MORION

### à visser à la main

poteaux de voirie


- forme rond
- hauteur x diamètre 1030 x 60 mm
- en acier galvanisé à chaud avec laquage en blanc/rouge
- à visser à la main
- à cheviller
- livré matériel de fixation inclus

## Détails techniques






sécurisation de la circulation	système de barrières	verrouillable	non
système de barrières	poteaux de voirie	matériau	acier
forme	rond	surface	galvanisé à chaud // laqué
hauteur	1030 mm	couleur	blanc/rouge
diamètre	60 mm	exécution montant	à visser à la main

rabattable	non	volume de livraison	matériel de fixation inclus
fonction automatique	non	Poids	6 kg
type de fixation	à cheviller		

## Accessoires

148970		Anneau rouge pour poteaux de voirie, hauteur x diamètre 200 x 60 mm, équipé de réfléchissant
--------	---	--

## Cela s'adapte aussi ...

221381		gants de protection, en nitrile coloris gris/noir avec revêtement nitrile, lisse, taille 9
369033		poubelle, capacité 80 l, corps en polyéthylène bleu, hauteur x largeur x profondeur 930 x 445 x 520 mm, soubassement 2 roues avec bandage caoutchouc plein
504402		distributeur de pansements, remplissage : 2 x 45 pansements élastiques, hauteur x largeur 135 x 230 mm, boîtier en plastique
523822		kit appareil de marquage au sol, kit comprenant : 1 appareil de marquage, 1 cordeau de traçage, 1 accessoire, 1 boîte de poudre de marquage, 1 plan d'orientation pour aires de stationnement, largeur de trait 30 - 100 mm
566282		panneau de parking, parking réservé aux handicapés, panneau d'information, en plastique, hauteur x largeur 250 x 150 mm
567092		panneau de parking, stationnement limité/« Zone de chargement », panneau d'information, en plastique, hauteur x largeur 400 x 250 mm