

Broszura informacyjna

19 01 130

Szczypce tnące okrągłe (szczypce jubilerskie)

- Do obróbki cienkiego drutu i prac jubilerskich
- Idealne do cięcia i gięcia, np. w elektronice
- Do formowania pętli z drutu
- Precyzyjne okrągłe szczęki, ostro zakończone
- Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 60 HRC
- Stal elektryczna wanadowa, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo



| Ogólna | |
|-----------|----------------------------------|
| Nr art. | 19 01 130 |
| EAN | 4003773034995 |
| Szczypce | fosforanowane, czarne |
| Główka | polerowana |
| rękojeści | z tworzywa sztucznego, powlekane |
| Waga | 73 g |
| Wymiary | 130 x 52 x 12 mm |
| REACH | nie zawiera SVHC |
| RoHS | nie dotyczy |

| Atrybuty techniczne | |
|---|----------|
| Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica) | Ø 2,2 mm |
| Zakres cięcia drutu twardego (średnica) | Ø 1,6 mm |
| Grubość szczęki (złącze) (T1) | 8,0 mm |
| Szerokość końcówki (W4) | 2,0 mm |
| Tip Thickness (D1) | 1,0 mm |
| Długość szczęki (L3) | 32,0 mm |
| Szerokość główki (W3) | 13,5 mm |

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

