

Produktinformation

71 82 950

Mattenschneider



- Schneidleistung bis 48 HRC Härte
- Robuste Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC
- Angeschmiedeter Anschlag mit komfortablem Dämpfer
- Gute Zugänglichkeit durch sehr flachen Kopf- und Gelenkbereich
- Schenkel ergonomisch abgewinkelt für ermüdungsarmes Arbeiten
- Robuste und sehr griffige zweifarbige Mehrkomponenten-Hüllen
- Präzises Einstellen (12fach) und Nachstellen durch Exzeterschrauben
- Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis
- Verschraubter Messerkopf, auswechselbar
- Gelenk: Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet
- Schenkel: Stahl-Rohr, pulverbeschichtet
- Messer: Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Allgemein

Artikel-Nr.	71 82 950
EAN	4003773066798
Kopf	grau atramentiert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	4.110 g
Abmessungen	950 x 180 x 40 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

HRC 19	Ø 11 mm
HRC 40	Ø 9 mm
HRC 48	Ø 6 mm
Schneidenlänge mm	44 mm
Kopfdicke	40 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Die besondere Kopfform des Mattenschneiders 71 82 950 ermöglicht das Schneiden flachliegender Baustähle

