

Han F+B 17D SMC FI CRT



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 15 517 3101
Beschreibung	Han F+B 17D SMC FI CRT
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09155173101

Bezeichnung

Kategorie	Einsätze
Baureihe	Han [®] F+B

Ausführung

Anschlussart	Crimpschluss
Geschlecht	Buchse
Kontaktanzahl	17
PE-Kontakt	ja
Hinweise	Crimpkontakte bitte separat bestellen.

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	0,14 ... 2,5 mm ²
Bemessungsstrom	10 A
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Isolationswiderstand	>10 ¹⁰ Ω
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Steckzyklen	≥500
Steckzyklen mit anderen HMC-Komponenten	≥3.000

Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Polycarbonat (PC)
-------------------	-------------------



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)

Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

Kaufmännische Daten

Packungsgröße 1

Nettogewicht 15,87 g

Ursprungsland China

europäische Zolltarifnummer 85366990

GTIN 5713140186750

ETIM EC000438

eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder