

UHU[®] TURBO FIX² FLÜSSIG METALL

TURBO FIX² FLÜSSIG METALL SCHNELLER, STARKER 2-K REPARATURKLEBER



PRODUKTBESCHREIBUNG

Turbo Fix² Flüssig Metall Schneller, starker 2-Komponenten Reparaturkleber auf Cyanacrylat-Basis mit hohen spaltfüllenden Eigenschaften. Geeignet für viele Reparaturen von Metallobjekten, selbst zwischen nicht passenden Oberflächen. Die Gelkonsistenz ermöglicht Anwendungen in jedweder Ausrichtung.

ANWENDUNGSBEREICH

Befestigt und repariert in wenigen Sekunden (ca. 60 Sekunden, abhängig von Materialien, Feuchtigkeit und Temperatur) viele Metallobjekte sowohl miteinander als auch mit vielen anderen Materialien wie Holz, Keramik, Stein und Kunststoff. Nicht geeignet für PE, PP, PTFE.

EIGENSCHAFTEN

- Superschnell
- Extrem stark
- Spaltfüllend: bis zu 5 mm
- Gelkonsistenz
- Lackier- und sandstrahlbar
- Temperaturbeständig: -40° C/+80° C (kurzfristig bis zu +120° C)
- Wasserbeständig
- Lösungsmittelfrei
- Präziser und sauberer Auftrag
- Metall grau

VORBEREITUNG

Verarbeitungsbedingungen: Anwendungstemperatur: zwischen +5° C und +25° C.

Vorbereitung der Oberflächen: Die Oberfläche muss trocken, sauber und staub- und fettfrei sein.

VERARBEITUNG

Mischungsverhältnis: 4:1

Gebrauchsanleitung:

Für das Montieren der Doppelspritze entfernen Sie die schwarze Kappe oben auf der Spritze und führen Sie den weißen Kolben in die Spritze ein.

Um die Spritze zu öffnen, drehen Sie die graue Kappe (90°) und setzen den Mischer auf.

Drücken Sie den Kolben und entsorgen Sie die ersten Tropfen des Klebers. Tragen Sie einen dünnen Klebstofffilm auf einer Seite auf. Drücken Sie circa 30 Sekunden fest darauf. Die Endfestigkeit wird nach ca. 24 Stunden erreicht.

Nach der Reparatur entfernen Sie den Mischer und setzen die graue Kappe wieder auf, um die Spritze zu verschließen und das Produkt weiter verwenden zu können.

Topfzeit/Verarbeitungszeit: 25 min

Flecken/Rückstände: Entfernen Sie nasse Flecken sofort mit warmem Seifenwasser. Ausgehärtete Klebstoffreste können nur mechanisch entfernt werden.

Tipps: Wenn Sie mehrere Reparaturen erledigen, müssen Sie das Produkt alle 25 Minuten verwenden, damit es nicht im Mischer aushärtet. Verwenden Sie nach der Aushärtung einen neuen Mischer.

Wichtig: Wenn Sie keine Mischer mehr haben, können Sie das Produkt mit einem Holzstab mischen, allerdings wird der Klebstoff dann ggf. nicht richtig gemischt.

TROCKNUNGSZEITEN*

Endfestigkeit nach: ca. 24 h

* Die Trocknungszeiten können variieren, u.a. abhängig von Untergrund, auftragener Produktmenge, Feuchtigkeitsgehalt und Umgebungstemperatur.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Feuchtigkeitsbeständigkeit:** Gut
- Wasserbeständigkeit:** Gut
- Temperaturbeständigkeit:** -40° C/+80° C (kurzfristig bis zu +120° C)
- UV-Beständigkeit:** Gut
- Chemische Beständigkeit:** gut
- Überstreichbarkeit:** ja
- Füllungsvermögen:** Sehr gut

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Basis:** cyanacrylat
- Farbe:** Grau
- Konsistenz:** gelartig (thixotrop)
- Viskosität:** ca. Thixotrop

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

18 Monate An einem sauberen, trockenen und kühlen Ort aufbewahren.

UHU[®]

TURBO FIX² FLÜSSIG METALL

**TURBO FIX² FLÜSSIG METALL SCHNELLER, STARKER 2-K
REPARATURKLEBER**

GEBINDEGRÖSSEN

10 g

Hinweis: Die obigen Angaben sind das Ergebnis sorgfältig durchgeführter Untersuchungen. Dieses Merkblatt soll Sie bei Klebearbeiten nach unserem besten Wissen beraten. Für die Ergebnisse und Schäden jeder Art können wir im jeweiligen Anwendungsfall keine Verantwortung übernehmen, da sich bei den vielfältigen Möglichkeiten (Werkstofftypen, Werkstoffkombinationen und Arbeitsweise) die mitspielenden Faktoren unserer Kontrolle entziehen. Eigene Prüfungen und Versuche sind durchzuführen. Eine Gewährleistung kann nur auf die immer gleichbleibend hohe Qualität unseres Erzeugnisses übernommen werden.