

Zubehör LST 803 VR, LST 1503 VR

Ersatz-HM-Rädchen

für LST 1503 VR

VE	Bestellnummer
6	259.833

für LST 803 VR

VE	Bestellnummer
8	259.834

Ersatz-Lagerbock mit 2 HM-Rädchen

für LST 1503 VR und LST 803 VR

VE	Bestellnummer
1	260.576

Zubehör zum Trocken-Schleifen

Gummikupplung



Für alle Anwendungen, wo ein weicher Schliff gewünscht ist. Passt sich zusammen mit dem Klett-Teller flexibel der Oberfläche des Werkstückes an. Wird als Zwischenstück zwischen M 14-Maschinenanschluss und Klett-Teller geschraubt.

VE	Bestellnummer
1	240.338

Klett-Teller (weich)



Zur sicheren Befestigung der Klett-Diamantscheiben. M 14-Anschluss.

Abmessung in mm	VE	Bestellnummer
100 Ø	1	253.814

Dry-Jet Klett-Diamantscheiben trocken (einzeln)



Zum Schleifen und Polieren. Geeignet für Kunststein, Naturstein, Feinsteinzeug und Keramik. Die Schleifleistung der Diamantscheiben ist höher als bei konventionellen Schleifmitteln, sie verfügen über eine sehr lange Lebensdauer und hohe mechanische Belastbarkeit. Kanten lassen sich problemlos brechen.

Abmessung in mm	Korn	Farbe	VE	Bestellnummer
100 Ø	K 60	dunkelgrün	1	304.239
100 Ø	K 100	blau	1	304.247
100 Ø	K 200	hellgrün	1	304.255
100 Ø	K 400	gelb	1	304.263
100 Ø	K 800	orange	1	304.271
100 Ø	K 1500	rot	1	304.298
100 Ø	K 3000	braun	1	304.301
100 Ø	K 10000	schwarz	1	304.328

Dry-Jet Klett-Diamantscheiben trocken im Set



Mit 8 Körnungen zum Schleifen und Polieren.

Abmessung in mm	Korn	VE	Bestellnummer
100 Ø	K 60 - 10000	8	304.336

Trennschutzhauben

125er-Trennschutzhaube



Mit Führungsschlitten und Absaugstutzen 32 mm Ø für Trennscheiben mit 125 mm Ø, für Flansch ohne Nut.

Abmessung in mm	VE	Bestellnummer
125 Ø	1	254.797
125 Ø	1	283.533

230er-Trennschutzhaube



Für ziehenden und schiebenden Schnitt mit Staubabsaugung und verstellbarer Auflage, Absaugstutzen mit 32 mm Außen-Ø Spannhals-Ø 62 mm, Schnitttiefe max. 65 mm.

Abmessung in mm	VE	Bestellnummer
230 Ø	1	252.963