

Termékinformációk

71 82 950

Gyékényvágó



- Vágási teljesítmény 48 HRC-ig
- Kiegészítésül inductívan edzett robusztus vágóélek, vágóél-keménység kb. 62 HRC.
- Hozzákovácsolt ütköző kényelmes tompítóval
- Jó hozzáférhetőség a nagyon lapos fej- és csuklózónának köszönhetően
- Szár ergonomikusan lehajlított a fáradságmentes munkához
- Robusztos és nagyon könnyen kezelhető, kétszínű többkomponensű markolatborítások
- Pontos beállítás (12 szeres) és utánállítás az excentercsavarnak köszönhetően
- Nagy vágóteljesítmény kisebb erőfeszítés mellett a vágóél hajlásszöge és az áttételi arány optimális összehangolásával és a fogantyú ergonomiai kialakításával
- Rácsavart késfej, cserélhető
- Csukló: speciális szerszámacél, kovácsolt
- Szár: acélcső, porfesték-bevonattal
- Kés: nagy teljesítményű króm-vanádium acél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett

Altalános

| | |
|-----------|----------------------------|
| Cikkszám | 71 82 950 |
| EAN | 4003773066798 |
| Fej | szürkére foszfátózott |
| Fogantyúk | többkomponensű burkolattal |
| Súly | 4.110 g |
| Méret | 950 x 180 x 40 mm |
| | |

Műszaki jellemzők

| | |
|-----------------|---------|
| HRC 19 | Ø 11 mm |
| HRC 40 | Ø 9 mm |
| HRC 48 | Ø 6 mm |
| Vágási hossz mm | 44 mm |
| Fejvastagság | 40 mm |

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



A 71 82 950 hálózó különleges fejműve fekvő szerkezeti acélok vágását teszi lehetővé

