

Artikelnummer: 129065

Kurzbeschreibung: Edelstahlwagen, B 845 x T 545 mm, Vollgummi, Radgehäuse verzinkt

Langbeschreibung: Edelstahl-Servierwagen mit 2 Böden, B 845 x T 545 mm: Dauerhaft stabile Konstruktion in klarem Design. Schallgedämmte Böden mit umlaufendem, tiefgezogenem Rand. Hygienisch einwandfreie Konstruktion ohne sichtbare Schrauben oder Abdeckungen - sehr leichte und schnelle Reinigung. Geeignet für Lebensmittel-, Medizin-, Labor- und Nassbereiche. Mit 4 Lenkrollen (ø 125 x B 32 mm) mit Vollgummibandage oder mit luftidentischen Rollen, grau (spurlos), davon 2 Lenkrollen mit Radfeststellern. Sehr angenehmer, leiser Lauf auf Kugellagern, drehende Wandabweiser. Radgehäuse aus Stahl, verzinkt oder aus Kunststoff, Rollen Vollgummi
Außenmaße: B 845 x T 545 x H 970 mm
Ladefläche: L 800 x B 500 mm
Etagenabstand: 565 mm
Gewicht: 13 kg
Gesamttragkraft: 120 kg

