

Termékinformációk

95 36 315 A

Kábelvágó


(racsnis elv)

Acélhuzal páncélozású kábelekhez (SWA-kábelekhez)

IEC 60900 DIN EN 60900

- 45 mm átmérőig / 380 mm²-ig (pl. 4 x 95 mm²) átvágja az acélhuzal páncélozású kábelek egy- és kétkézes használat esetén
- Robusztus. Kézre álló. Stabil.
- Egyszerű kezelés a csekély súly (800 g) és a kompakt kivitel (315 mm hossz) következtében - szűk helyeken is használható
- A precíziós köszörülésű vágóélek és az indukciósan edzett vágóélek simán és tisztán, deformálódás nélkül vágnak
- Innovatív, háromfokozatú, nagy áttételű fogaskoszorús hajtás
- Leállító felülettel a vágáshoz történő felfektetéshez
- ACSR-kábelek és drótkötelek vágására nem alkalmas!
- Vágófej: különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett



⚠ 1000 V  

Altalános

Cikkszám	95 36 315 A
EAN	4003773078579
Fogó	feketére lakkozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal szigetelt, VDE-típusengedély
Súly	800 g
Méret	315 x 140 x 30 mm
Szabvány	IEC 60900 DIN EN 60900

Műszaki jellemzők

Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	380 mm ²
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	Ø 45 mm
MCM	750
VDE-engedéllyel	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



Precíziósan mart és induktilvan edzett vágóél