



- ✓ Oszillationsfunktion zur schnelleren Luftverteilung
- ✓ Langlebiges Keramik-Heizelement
- ✓ 2 Heizstufen (650/1500 W) sowie eine Ventilationsstufe für den Sommer
- ✓ Sicherer Betrieb dank Überhitzungsschutz und Umkippschutz sowie Thermosicherung
- ✓ Stufenloser Thermostatregler zur Regulierung der Wunschtemperatur
- ✓ Inkl. Kontrollleuchte, die anzeigt, dass sich das Gerät im Betriebsmodus befindet.
- ✓ Praktische Griffmulde, für den mobilen Einsatz.

KERAMIK-HEIZLÜFTER 1500 W, OSZILLATION

HKH 1500/2/5 O

Ausstattung

- ✓ Umkippschutz
- ✓ Überhitzungsschutz
- ✓ Thermostatregelung stufenlos
- ✓ Thermosicherung

Technische Daten

Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	36 %
Netzanschluss	220-240 V ~ 50-60 Hz
Heizleistung	1500 W
Heizstufen	2 (650/1500 W)
Raumheizvermögen	ca. 45 m³
Netzkabel mit Schukoform	ca. 125 cm
Schutzklasse/-art	II/IPX0
A-bewerteter Schalleistungspegel	ca. 54 dB(A)
Qualitätsstandard	Bureau Veritas GS, CE

Logistische Daten

Artikelnummer	1 03 03 0407
EAN-Nummer	4012294220114
Produktgewicht	ca. 1,0 kg
Gesamtgewicht	ca. 1,1 kg
Produktmaß (BxTxH)	ca. 13,0 x 13,0 x 22,0 cm
Verpackungsmaß (BxTxH)	ca. 14,6 x 14,6 x 22,5 cm



Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.