



Hauptmerkmale

Baureihe	MasterPact
Produktbereich	MasterPact NT MasterPact NW MasterPact NW DC
Kurzbezeichnung des Geräts	XF com
Produkt- oder Komponententyp	Spannungsauslösung
Geräteanwendung	Steuerung
Typ des Spannungsauslösers	Schließerspule Unverzögerter Spannungsauslöser
Kontrolltyp	Kommuniziert
[Uc] Steuerspannung	48 V AC 50/60 Hz 48 - 60 V DC
Montageart des Leistungsschalters	Fixiert
Kompatible Produktfamilie	Masterpact (MasterPact NT) Masterpact (MasterPact NW) Masterpact (MasterPact NW DC)

Zusatzmerkmale

Betriebsschwelle	0,85 - 1,1 Un Schließung
Reaktionszeit	55 ms +/-10 % für MasterPact NT 70 ms +/-10 % für MasterPact NW 800 A 70 ms +/-10 % für MasterPact NW 1000 A 70 ms +/-10 % für MasterPact NW 1250 A 70 ms +/-10 % für MasterPact NW 1600 A 70 ms +/-10 % für MasterPact NW 2000 A 70 ms +/-10 % für MasterPact NW 2500 A 70 ms +/-10 % für MasterPact NW 3200 A 70 ms +/-10 % für MasterPact NW 4000 A 80 ms +/-10 % für MasterPact NW 5000 A 80 ms +/-10 % für MasterPact NW 6300 A
Stromversorgung-Halteleistung	4,5 VA

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,0 cm
VPE 1 Breite	4,8 cm
VPE 1 Länge	5,8 cm
VPE 1 Gewicht	1,16 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months
