


Bezeichnung	M12-A Verbindungsleitung Winkelstecker - Kabeldose, Polzahl: 8, ungeschirmt, am Kabel angespritzt, IP69K, Ecolab, FDA konform, Spezial TPE, grau, 8 x 0,25 mm <sup>2</sup> , Lebensmittelindustrie, Edelstahl, 5 m
Produktgruppe	-
Bestellnummer	M12-A Serie 763 77 3730 3727 40908-0500


### Abbildung



### Maßzeichnung



### Polbild (Steckseite)



- |   |       |
|---|-------|
| 1 | weiß  |
| 2 | braun |
| 3 | grün  |
| 4 | gelb  |
| 5 | grau  |
| 6 | rosa  |
| 7 | blau  |
| 8 | rot   |

## Technische Daten

### Allgemeine Kennwerte

Bestellnummer	77 3730 3727 40908-0500
Steckverbinder-Bauform	Verbindungsleitung Winkelstecker - Kabeldose
Kabellänge	5 m
Ausführung	Verbindungsleitung
Steckverbinder Verriegelung	Schrauben
Anschlussart	am Kabel angespritzt
Schutzart	IP69K IP67
Anschlussquerschnitt	0,25 mm <sup>2</sup> / AWG 24
Grenztemperatur von / bis	-40 °C / 105 °C
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Zusätzliche Informationen	Lebensmittelindustrie Edelstahl
Gewicht (gr)	272
Zolltarifnummer	85444290

### Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	30 V
Bemessungs-Stoßspannung	800 V
Bemessungsstrom (40°C)	2,0 A
Isolationswiderstand	≥ 10 <sup>10</sup> Ω
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	II
Isolierstoffgruppe	II
EMV-Tauglichkeit	ungeschirmt

### Werkstoffe

Material Gehäuse	PP
------------------	----

Bezeichnung	<b>M12-A Verbindungsleitung Winkelstecker - Kabeldose, Polzahl: 8, ungeschirmt, am Kabel angespritzt, IP69K, Ecolab, FDA konform, Spezial TPE, grau, 8 x 0,25 mm<sup>2</sup>, Lebensmittelindustrie, Edelstahl, 5 m</b>
-	-
Produktgruppe	<b>M12-A Serie 763</b>
Bestellnummer	<b>77 3730 3727 40908-0500</b>

Material Kontaktkörper	PP
Material Kontakt	CuZn (Messing) / CuSn (Bronze)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
Material Verriegelung	Edelstahl
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer	17b31269-6d9e-429f-b60d-27207e881691

### Zulassungen / Approbationen

Zulassungen	Ecolab, FDA konform
-------------	---------------------

### Klassifikationen

eCl@ss 11.1	27-06-03-11
ETIM 9.0	EC002638

### CE-Konformitätserklärungen

RoHS-Richtlinie	2011/65/EU (EN 50581:2012)
-----------------	----------------------------

### Kabeldaten - Leitungsaufbau

Kabeldurchmesser	6,0 mm
Querschnitt	8 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Mantelmaterial	Spezial TPE
Isolation Litze	modifiziertes TPE
Litzenaufbau	32 x 0,10 mm
Kabelfarbe	grau

### Kabeldaten - Mechanische Eigenschaften

Biegeradius Kabel fest	≥ 5 x Ø
Biegeradius Kabel bewegt	≥ 10 x Ø
Biegezyklen	2 Mio.
Zulässige Beschleunigung	5 m/s <sup>2</sup>
Verfahrweg horizontal	5 m

### Kabeldaten - Thermische Eigenschaften

Temperaturbereich Kabel bewegt von / bis	-25 °C / 105 °C
Temperaturbereich Kabel fest von / bis	-50 °C / 105 °C

### Kabeldaten - Sonstige Eigenschaften

Halogenfrei	ja
-------------	----

Bezeichnung	<b>M12-A Verbindungsleitung Winkelstecker - Kabeldose, Polzahl: 8, ungeschirmt, am Kabel angespritzt, IP69K, Ecolab, FDA konform, Spezial TPE, grau, 8 x 0,25 mm<sup>2</sup>, Lebensmittelindustrie, Edelstahl, 5 m</b>
-	-
Produktgruppe	<b>M12-A Serie 763</b>
Bestellnummer	<b>77 3730 3727 40908-0500</b>

### **Sicherheitshinweise / Montagehinweise**

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Durch den Anwender sind geeignete Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, damit der Steckverbinder nicht versehentlich gelöst werden kann.

Steckverbinder mit der Schutzart IP67 und IP68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.

Zum Verriegeln des Kabelsteckverbinders mit dem Gerätesteckverbinder wird der Gewinding „handfest“ (ca. 60 cNm) angezogen.